

HOTLINE^{ーホットラインー} 春

気になるシミや黒ずみに、
専用パックを塗るだけ



吸着パックから配合成分がしみ出し
気になる部分を集中ケアします

視線が気になるシミや黒ずみに...

白肌パックで閉じ込め **シミパッくん!**

ピンポイント吸着パックで **たった約10分** 簡単シミケア

乾いたらパックを
剥がして終了!!

ピカッ!!



手にも使えます

夜のお手入れに
プラス

※イメージ
※効果には個人差があります

この商品に関するお問合せは
(株)ブランドゥ

☎ 0120-657-502

AM10:00~PM6:00(土日祝日は除く)

商品のご注文はお受けできません。

成分:水・ポリ酢酸ビニル・アクリレート・コポリマー・ポリビニルアルコール・エタノール・リン酸アスコルビルMg・マンニトール・グルコン酸Na・クエン酸・クエン酸Na・ワルテリインデカルボン酸・デキストリン・プラセンタエキス・ドクダミエキス・乳酸桿菌/ハス種子発酵液・カラメル・BG・メチルパラベン・香料

1 クロパッくん プレミアム

申込番号 001 本体 **2,980円** (税込**3,278円**)

★内容量: 30g★生産国: 日本

研磨剤なしで歯を白くする **美容液ハミガキ**

1本で**9つの効果**

- ①歯を白くする
- ②口臭の防止
- ③タバコのヤニ除去
- ④虫歯を防ぐ
- ⑤歯周炎(歯槽膿漏)の予防
- ⑥歯肉炎の予防
- ⑦歯石沈着防止
- ⑧口中を浄化
- ⑨口中を爽快に

細かな泡で黄ばみを取りツヤを与える



※イメージ
※効果には個人差があります

さわやかな
ミントの香り



薬用 医薬部外品

重曹とリンゴ酸のWパワーで黄ばみを落として白い歯に

3 ホワイトニングデンタクリーン

申込番号 003 本体 **1,800円** (税込**1,980円**)

★内容量: 60g★販売名: 薬用ホワイトニングデンタウォッシュ

★生産国: 日本


成分:プロピレングリコール・ソルビトール・濃グリセリン・スライズエキス・塩化ナトリウム・塩化マグネシウム・リン酸水素ナトリウム・1,3-ブチレンジオキシリウム・ムクロジエキス・精製水・他

この商品に関するお問合せは
(株)シーヴァ

☎ 0120-71-4076

AM10:00~PM6:00(土日祝日は除く)

商品のご注文はお受けできません。



年齢とともに影をおとす **ぽっこり目袋**

老化のシグナル
ぽっこりたるんだ目袋に

今話題の **ADSC-CM**※
ヒト幹細胞培養液

※保湿 配合



反射成分
ピーンツ!
※ハリ成分

ハリ成分でピーンツ!
光の効果で目立たなくさせます。



お休み中も日中も、
両方使える仕様

目元にくると
塗るだけ!

この商品に関するお問合せは

(株)ブランドゥ

☎ 0120-657-502

AM10:00~PM6:00(土日祝日は除く)

商品のご注文はお受けできません。

成分:リンゴ酸ジノステアリン酸・ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチルトリノステアリン酸ポリリセリル-2-スクワランミネラルオイル・セリン・マカデミア種子油・マイクロクリスタリンワックス・他

2 BJプレミアムスティック

申込番号 002 本体 **2,980円** (税込**3,278円**)

★内容量: 3.2g★生産国: 日本

気になる目袋は **おやすみ中に集中ケア**

気になる目袋にアプローチする成分を配合。貼って寝るだけのスペシャルケア!



美容研究家とコラボ!
ビジョンクリエイト株式会社 代表
会員制エステサロンオーナー
望月 結美子 氏

翌朝はがすだけ



たっぷり
32枚入り
16パッチ×
2シート

ハトムギ
エキス※

EGF※
(ヒト遺伝子組換え
オリゴペプチド-1)

ビタミンA
誘導体※
(パルミチン酸レチノール)

※保湿成分

4 美女メイクナイトパッチ 目の下用

申込番号 004 本体 **1,980円** (税込**2,178円**)

★内容量: 16パッチ×2シート(32パッチ)★生産国: 日本

大容量**30枚入** 毎日使えるお得なフェイシャルマスク

日に焼けた肌にケア保湿
UVケア



ナイアシナミド※1 ビタミンC※2
レチノール※2 アルガンオイル※1

※1:保湿成分 ※2:整肌成分

化粧水・美容液・乳液がこれ1枚
オールインワン



アミノ酸※1 コラーゲン※1
ヒアルロン酸※1 アラントイン※2

※1:保湿成分 ※2:整肌成分

肌の再生を促す集中エイジングケア
エイジングケア



ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム※2
ヒト幹細胞エキス3種※2

※1:保湿成分 ※2:整肌成分 ※3:整肌保湿成分

ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム※2
ヒト幹細胞エキス3種※2

ガラクトミセス培養液※3
ニコチンアミドモノスクレオチド※1

オーガニック原料配合
アルガンオイル・オリーブ果実油・
キュウリ果実エキス・ラベンダー油配合(保湿成分)



D3+ メディフェイシャルマスク

番号	規格	申込番号	価格
5	UVケア	005	本体 880円 (税込 968円)
6	オールインワン	006	
7	エクソソーム	007	

★サイズ: 約縦21×横21cm(広げた時)★材質: レーヨン★内容量: 30枚入り(美容液360mL入り) ★生産国: 日本

この商品に関するお問合せは
(株)グローバル・ジャパン

☎ 079-451-5390

AM10:00~PM5:00(土日祝日は除く)

商品のご注文はお受けできません。

パラベン・エタノールフリー

微香料

無着色

成分:UVケア:3-O-エチルアスコルビン酸・パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na・他

オールインワン:セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP・ヒアルロン酸Na・加水分解コラーゲン・タウリン・リシンHCl・アラニン・ヒスチジンHCl・他

エクソソーム:ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム・ヒト幹細胞順化培養液・ヒト脂肪細胞順化培養液・ヒト線維芽細胞順化培養液・他

(5~7共通) 水:BG・グリセリン・キュウリ果実エキス・アルガニアスピナ種子油・オリーブ果実油・ラベンダー油・EDTA-2Na・PEG-60水添ヒシ油・キサンタンガム・クエン酸・他

健康は足元から!

靴べらヒールだから
立ったまま
スツと履ける!

靴べらのような独自プレートを採用し、立ったままかかとを“スツ”と入れるだけでOK。忙しい朝や買い物帰り、荷物で手がふさがった時にも活躍します。

スツ!

靴べらヒールだから
“スツ”と履ける



約3.5cm
ヒール高で
歩きやすい



幅広設計で
足指が
らく

ムレにくい
メッシュ生地

反射板付きで
夜道も安心

つま先上がりで
つまずきにくい



ブラック

ネイビー

グレー

■適応サイズ(約)cm・重量(約)g

	足のサイズ	片足
S	22.0~22.5	148
M	23.0~23.5	158
L	24.0~24.5	165

歩きたくなるストインシューズ

本体 **3,980円** (税込 **4,378円**)

番号	カラー	規格	申込番号
8		S	008
9	ブラック	M	009
10		L	010
11		S	011
12	ネイビー	M	012
13		L	013
14		S	014
15	グレー	M	015
16		L	016

〈8~16共通〉★材質: 本体生地・反射テープ部=ポリエステル100%、切替部=ポリエステル・ポリウレタン、かかと芯材=ポリエステル樹脂、インソール・底材=EVA樹脂★生産国: 中国

お家で履くだけで、体幹筋を鍛えてスリム体質
ぽっこり下腹を足元から
対策!



足裏の
バランスボール
構造インソールが
コア筋に
アプローチ!!

普段は使わない筋肉
を刺激し、無意識の
体幹トレーニングに!

体幹筋の専門家女性チームが開発



オンラインヨガ
[aiiro life] 人気講師
栗野 愛彩氏



ヨガスタジオ
[epic yoga studio]
オーナー
山田 安理沙氏

ピーンと背筋が伸びますよ!

家事のあと身体がスッキリです

キレイはコアから!
パワーポイントを意識した3Dインソール



外側縦アーチ
内側縦アーチ
(土踏まず)
横アーチ
アーチの潰れを軽減
する3D構造

かかとの安定
性を増やし、自然
と背筋が伸び
ます。

母趾球部分&親指部分に力
が入ることにより、お腹にギュッと
力が入ります。

内側傾斜になることとバランス
をとる筋肉活動で身体の中心
部に力が入ります。

※分がしやすいように色を付けています。本品は単色です。

■適応サイズ(約)cm・重量(約)g

	足のサイズ	両足
M	23.0~23.5	197
L	24.0~24.5	215

パワースリムサンダル

番号	規格	申込番号	価格
17	M	017	
18	L	018	

本体 **2,980円** (税込 **3,278円**)

〈17・18共通〉★材質: EVA★生産国: 中国※使用感や効果には個人差があります。※転倒する恐れがありますので、階段などの足場が狭い場所、不安定な場所での使用はおやめください。

ぽっこり下腹・ぽよぽよ太ももをどうにかしたい!
毎日の「歩き」を筋トレに



アウトソールは
滑りにくい仕様

丸洗い
OK

スリムのプロと共同開発
パーソナルジム「TRUST」主宰
春日井 貴詞氏
X
オンラインヨガ [aiiro life] 講師
栗野 愛彩氏

オフィスに

おでかけに

筋肉
稼働率
UP

3D立体ポイントが
足を疲れからガード!
フィットネスを効率よく
筋肉へ伝えスリムに。

バランスボール形状
のソールが、歩行
中に自然と体幹筋
に働きかけます

■適応サイズ(約)cm・重量(約)g

	サイズ	両足
M	23.0~23.5	168
L	24.0~24.5	188

パワースリムウォーカー

番号	規格	申込番号	価格
19	M	019	
20	L	020	

〈19・20共通〉★材質: EVA★生産国: 中国※使用感には個人差があります。※足や腰、身体に障害や治療中の怪我や病気がある方は医師にご相談の上ご使用ください。

お手持ちの靴に入れて歩くだけ!
いつもの歩行がフィットネスに



かかと固定
カップ

体重移動
調整ボール

内側傾斜
ポイント

母趾球
ポイント

前滑り
防止機能

※分がしやすい
ように色を付けて
います。

極薄
約3.5mm

■適応サイズ(約)cm・重量(約)g

	サイズ	両足
M	23.0~23.5	97
L	24.0~24.5	100
LL	25.0~25.5	111
3L	26.0~26.5	112

スリムのプロと共同開発
パーソナルジム「TRUST」主宰
春日井 貴詞氏
X
オンラインヨガ [aiiro life] 講師
栗野 愛彩氏

表面

裏面

3D立体
アーチ

パウンドアクティブGEL
着地時の衝撃を吸収します。

3ポイントアクティブGEL
踏み込み時のフッショニングを上げる
ことにより、ソフトな足あたりと運動
効率をUP!

パワースリム アクティブインソール

番号	規格	申込番号	価格
21	M	021	
22	L	022	
23	LL	023	
24	3L	024	

〈21~24共通〉★材質: ポリエステル★生産国: 中国※使用感には個人差があります。※ご使用になる靴のデザインや中敷きの形状によって使用できない場合があります。※汚れた場合は濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

天然豚毛×100%天然シルク

分け目
パツパツ
つむじ
ハッキリ
生え際
ペタンコ

気になる髪のお悩みに!
※ブラッシング効果による

とかす度にサラツヤ髪に

高さの異なった2段
植毛で髪をしっかりと
ボリュームアップ

天然
豚毛

豚毛の油分が静電
気を抑制し、髪が
絡まりにくい

天然
シルク
100%

髪や肌に近いタンパク質
構造で髪にやさしい
約140本の繭糸を1本に
ひねりあげた贅沢極太
シルク糸を使用。

ふんわりトップで
若見えヘアに

25 艶シルクのヘアブラシ

本体 2,980円(税込3,278円)

★サイズ: 約縦21×横3.5×高さ3cm★材質: 本体=ABS樹脂、毛材=豚毛・シルク★重量: 約61g★耐熱温度: 約80℃★生産国: 日本※濡れた髪への使用は変形・破損の原因となりますのでお控えください。

肩・首・目のコリが気になる方へ。アクセサリタイプの耳ツボ押し

セルフで簡単にコリの軽減

一般医療
機器

日常使いしやすい
シンプルで上品デザイン
繰り返し使えて経済的

肩コリ
首コリ
目のコリ

ツボ圧ポイント
ステンレス製の突起で
効果的にツボ押し

落ちにくい設計
フィットして支える
ボールパーツ

上質なジュエル
宝石の様な輝きで高名な
チェコ産のカットガラスを使用

誰でも簡単
使用ガイド
付き

指で簡単!
幅を調整

リュクス Tubomi イヤーカフ

番号	規格	申込番号	価格
26	ゴールド	026	本体 3,980円(税込4,378円)
27	シルバー	027	

【販売名】リュクス Tubomiイヤーカフ
【製造販売届出番号】27B2X00271000023
【使用目的又は効果】家庭において、本機器の隆起物を押し当てて圧迫することにより「コリ」の緩和」を目的とする機器。
【一般名称】家庭用貼付型接触粒

コーディネートにプラス。オールシーズンで活躍します

開いた胸元を華やかにカバー

気になる胸元に

カーディガンに

マフラーに

ミルキーベージュ

2つの
クリップで
ピタッと留まる!

針がない
クリップタイプの
ブローチ

シリコンの
滑り止め
付きで生地を
傷めにくい

スートの
ずり落ち防止にも

華咲くブローチクリップ

番号	規格	申込番号	価格
28	ミルキーベージュ	028	本体 1,980円(税込2,178円)
29	ライラック	029	

★サイズ: 約縦2.7×横5×厚み1.7cm★材質: 亜鉛合金・鉄★重量: 約15g
★生産国: 中国※金属アレルギーの方は使用しないでください。

ジュエリー感覚で着けられる磁気ネックレス
毎日おしゃれにコリ対策

150mT
ネオジム磁石
4個使用

医療機器認証
取得
管理医療機器

リンクロス

ティアドロップ

クロオーバー

血行を
良くして
コリの症状
を改善

マグネット留め具
でワンタッチ装着

5cmのアジャスター付きで
サイズ調整も可能

リュクス 磁気ネックレス

番号	規格	申込番号	価格
30	ティアドロップ	030	本体 6,980円(税込7,678円)
31	クロオーバー	031	
32	リンクロス	032	

【販売名】エアセブン
【認証番号】125AGBZX00089000
【使用目的又は効果】装着部位のコリ及び血行の改善。一般家庭で使用すること。
【一般名称】家庭用永久磁石磁気治療器

磁気作用で血行を改善
磁気が体内成分に働きかけ、
筋肉内の血行を良くすること
でコリの悪循環にアプローチ
し、コリをほぐします。

【30～32共通】★サイズ・重量: ティアドロップ: 約1.4×1.2cm・5g、クロオーバー: 約1×1cm・5g、リンクロス: 約1.8×0.6cm・6g★材質: ネオジム磁石・真鍮(合金メッキ)・キュービックジルコニア・ステンレス★生産国: 日本※心臓ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電子・電気機器を使用している方は、使用しないでください。※改造しないでください。※金属アレルギーの方は使用しないでください。

ガサガサ音がしない特殊ニードル加工されたアルミシートで暖かい

冷える足元も電気を使わずポカポカあたたか

心地よい肌触りの
ふんわりフリース

アルミシート無しと比較して
約5.5度あたたかい
※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ

折りたたんで
持ち運びも便利

クッションなどに
固定できる
ひも付き

コンパクトだから寒い場所にさっと敷いて使えます

足元の
冷え対策

冷えがちな
お腹に

車の座席に

33 暖暖あったかどこでもパッド

本体 1,480円(税込1,628円)

★サイズ: 約縦45×横53×厚さ1.5cm★材質: 表側・裏側=ポリエステル100%、中わた=ポリエステル100%(アルミシート入り)、パイピング部・ひも=ポリエステル100%★重量: 約143g ★生産国: 中国※本体自体が発熱するものではありません。※使用感には個人差があります。

洗濯OK
(ネット使用)

ドライ不可

ふくらはぎからかかとまでしっとり温める足用ウォーマー

アロエ成分の
保湿繊維使用

脚がしっとりポカポカ

つま先が開いていること
によってムレずに朝まで快適

男女
兼用

内側全面起毛

ゆったり伸び伸び

適度な保温と、吸湿による発熱効果でしっとりポカポカ快適。ゆったり伸びて締め付け感が少なく気持ちの良い履き心地。

夜用快眠ウォーマー

番号	規格	申込番号	価格
34	ラベンダー	034	本体 1,980円(税込2,178円)
35	ワイン	035	
36	グレー	036	

【34～36共通】★材質: アクリル・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・毛★重量: 約45g(片足)★生産国: 日本

適応サイズ: 約
ふくらはぎ周り: 42cmまで

(一財)日本能力開発推進協会認定
疲労回復インストラクター
当山 愛氏

夜用快眠ウォーマーはつま先が開いているので、熱や汗が放散され、底冷えを防いで質の良い睡眠へと導きます。

防災用品

いつ起きるかわからない災害。普段から備えておくことが大切です。

シャカシャカ音のしない
特殊なアルミシート入り!

体温で蓄熱&保温する4WAY寝袋

2 掛け布団



普通使い
いざという時
防災グッズに!

3 着る毛布



腕出しファスナー
から手が出せます

持ち運び簡単
軽量
約1330g
※カバー含む

洗濯機
丸洗い
OK



4 クッション



2個使用例
※市販のクッション
カバー(45×45cm)
も対応可

防災士推奨



さまざまな使い方ができるシュラフ
を普段から活用することで、いざと
いう時もすぐに使えて安心です。
magocoro base代表
さとう りか氏

1 寝袋

肌触りのよい
ふんわり
フリース
フルオープン
できるダブル
ファスナー



37 暖暖あったか 4WAYシュラフ

申込
番号 037 本体8,800円(税込9,680円)
★サイズ:(シュラフ時)約縦200×横80cm、(全開時)約縦200×横
160cm、(収納時)約40×40cm★材質:表側=ポリエステル
100%、中わた=ポリエステル100%(アルミシート入り)、カバー=ポリエ
ステル100%★生産国:中国※本体自体が発熱するものではありません。

緊急時に車から 脱出するためのハンマー

いざという時の
ために車内に
一本



バリンツ!



ザワツ!

カッターが付きて
シートベルトも切れる

設置ホルダー・両面テープ付属

38 車脱出用ハンマー

申込
番号 038 本体1,480円(税込1,628円)
★サイズ:約縦7.3×横3.9×高さ21.7cm(設置ホルダー込)★材質:先端部=クロムモリブデン鋼、本体=ABS樹脂、カッター=合金工具鋼、
ホルダー=PP樹脂、両面テープ=不織布・アクリル系接着剤★重量:約
113g(本体)★生産国:日本※本製品はサイドガラス専用です。フロント
ガラス等の合わせガラスには使用できません。※ウィンドウフィルムを
貼り付けたガラスは割ることができません。

屋外にも設置できる自動点灯ライト

人が近づくと
反応します



【白色】
明かりの色を「白色」と
「電球色」に切り替えられます



【電球色】



防雨タイプ
(吊り下げ時のみ)

39 ハンガーセンサーライト

申込
番号 039 本体1,980円(税込2,178円)
★サイズ:約直径9×高さ20.5cm★材質:本体=ABS樹脂、レンズ:PC樹
脂★重量:約160g(電池は除く)★LED仕様:0.3W 白色LED1灯★電池
寿命:連続点灯約70時間、センサーモード:約1年(1日15回点灯時)★使用
電池:単3形アルカリ乾電池3個(別売)★生産国:中国※直接雨が当たる場
所への設置はできません。



抗菌剤入り
凝固剤
瞬時に固まり、
モレや臭いも
安心



抗菌
消臭

片手で使える
携帯トイレ

1セット
×10個
入り

1セットずつの
個装なので、
携帯する際に
便利です。

老若男女問わず
お使いいただけます

40 片手で秒速トイレ 10個入り

申込
番号 040 本体1,480円(税込1,628円)
★サイズ:約15×30cm(使用時)★材質:本体=ポリエチレン・紙、凝固
剤=高吸水性樹脂・無機系抗菌剤、廃棄用袋:ポリエチレン★吸水量:約
500cc(1回使い切り約400cc目安)★生産国:日本

抗菌性凝固剤で 臭いも気にならない

断水時の緊急トイレ50回分

洋式トイレに被せて使用するタイプ。
中身が見えない廃棄用袋を使用しています。



41 防災トイレ24時(50回分)

申込
番号 041 本体4,980円(税込5,478円)
★サイズ:約幅80×高さ65cm★材質:本体=ポリエチレン、凝固剤=高
吸水性樹脂・無機系抗菌剤、口留めバンド=66ナイロン
★吸水量:約500cc★生産国:日本※薬の副作用や疾病などの影響によ
り、尿や便が凝固しないことがあります。※廃棄はお住まいの地域の処
理方法に従ってください。

スマホ モバイルバッテリー スピード充電

1時間でスマホ
最大50%充電可能な
ソーラーパネル

災害時の
非常用電源&
アウトドア
でも

とっさの雨でも安心!
防塵・防水[IP65]準拠



充電のみ
防塵防水

コンパクトで
持ち運びに適した
折りたたみ式

42 ポータブルソーラー充電器 7W

申込
番号 042 本体6,346円(税込6,980円)
★サイズ:展開時=約幅51×奥行0.5×高さ19.5cm、折りたたみ時=約幅12×奥行2.5×高さ19.5cm★材質:ソーラーパネル=PE
T・EVA・ソーラーパワーセル、外装生地=PVCオックスフォード生地600D★出力:最大5V/1.4A(天候や気温などの条件によ
り変化します)★重量:約330g★保証期間:お買い上げ日より6ヶ月間★生産国:中国※ソーラー充電時に太陽光の熱でソーラーパ
ネルが高温になることがある為、やけどにご注意ください。※充電用USBケーブルは別売りです。※本製品には蓄電機能はありませ
ん。別売りのモバイルバッテリー等に接続し、蓄電してください。※車内・車のボンネット・鉄製品・アスファルトの上など、高温にな
りやすい場所では使用しないでください。

もしもの緊急時や災害時に! 折りたたみ式トイレ

使いたい時にサッと組み立て
て使える簡易トイレです。
災害時の断水などでトイレが
使えないときや、車に備えて
おいて渋滞時にも。

<セット内容>
・便器...1個
・収納バッグ...1袋
・凝固剤...12個
・処理袋...12枚

持ち運びに便利な
収納バッグ付き

汚れたら本体を
丸ごと水洗い



43 サッと簡単トイレ

申込
番号 043 本体3,980円(税込4,378円)
★サイズ:約幅33.5×奥行27.5×高さ30cm(組み立て時)★材質:便器
=ABS樹脂、収納バッグ=ポリエステル・ポリプロピレン、汚物袋・処理袋
=ポリエステル、凝固剤=高分子ポリマー★耐荷重:約80kg★重量:約
1.4kg★生産国:中国※凝固剤は洋式便所の中に直接投入しないでくださ
い。トイレが詰まる原因になります。※便器をご使用される前に、きちんと
組み立てたことを確認してからご使用ください。